

DIAREX Disque diamant M3 pour marbre et pierre calcaire

Diamètre Ø	Vitesse de rotation (1/min)
600 mm	1200 - 1350
700 mm	1000 - 1150
800 mm	900 - 1000
900 mm	800 - 900
1000 mm	700 - 800
1100 mm	650 - 750
1200 mm	600 - 700



Avance de la section de descente	1,8 - 3,0 m/min
Abaissement vers l'avant	50 - 100 mm
Abaissement vers l'arrière	30 - 60 mm



König Tool Tipp

- Contrôler régulièrement l'apport et la quantité d'eau.
- L'eau doit arriver sur le noyau et les segments à un angle d'environ 45°.