

## DIAREX Trennscheibe K4+ für Keramik und Feinsteinzeug

| Durchmesser<br>Ø | Drehzahl<br>(1/min) |
|------------------|---------------------|
| 350 mm           | 2.850 - 3.000       |
| 400 mm           | 2.500 - 2.600       |
| 450 mm           | 2.200 - 2.300       |

| Materialstärke | Vorschub gerade<br>(m/min) | Vorschub Gehrung<br>(m/min) |
|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| 12 mm          | 2,0 - 3,5                  | 0,8 - 1,2                   |
| 20 mm          | 1,5 - 2,5                  | 0,7 - 1,0                   |
| 30 mm          | 1,0 - 1,5                  | 0,5 - 0,8                   |



### König Tool Tipp

- Grundvoraussetzung ist eine optimale Wasserzufuhr und ein hoher Wasserdruck
- Regelmäßige Kontrolle der Wasserzufuhr und Wassermenge
- Es empfiehlt sich der Einbau einer [Wassergabel mit zusätzlicher Punktwasserdüse](#)
- Das Wasser sollte ca. im 45°-Winkel auf Kern und Segmente auftreffen
- Vorschub bei Eintauchschnitten in Z-Achse: 0,05 - 0,1 m/min