DIAREX Trennscheibe Z7Mk2

für Quarzit

Durchmesser ø	Drehzahl (1/min)	
350 mm	1700 - 1800	
400 mm	1500 - 1600	
450 mm	1300 - 1400	
500 mm	1200 - 1300	

Materialstärke	Vorschub gerade (m/min)	Vorschub Gehrung (m/min)
20 mm	1,2 - 2,0	0,7- 1,0
30 mm	0,8 - 1,2	0,4 - 0,6





- Grundvoraussetzung ist eine optimale Wasserzufuhr und ein hoher Wasserdruck
- Regelmäßige Kontrolle der Wasserzufuhr und Wassermenge
- Es empfiehlt sich der Einbau einer <u>Wassergabel mit zusätzlicher</u> Punktwasserdüse
- Das Wasser sollte ca. im 45°-Winkel auf Kern und Segmente auftreffen
- Vorschub bei Eintauchschnitten in Z-Achse: 0,02 0,1 m/min
- Funken und ein leichtes Aufleuchten beim Sägen von härteren Quarziten wie Taj Mahal ist normal und unbedenklich

