

### DIAREX Disque diamant G3 pour granit

| Diamètre<br>Ø | Vitesse de rotation<br>(1/min) |
|---------------|--------------------------------|
| 350 mm        | 1900 - 2300                    |
| 400 mm        | 1600 - 2000                    |
| 450 mm        | 1400 - 1800                    |
| 500 mm        | 1300 - 1600                    |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Avance coupe complète | 1,8 - 4,2 m/min |
| Avance coupe d'onglet | 0,8 - 1,5 m/min |



König Tool Tipp

- Contrôler régulièrement l'apport et la quantité d'eau.
- L'eau doit arriver sur le noyau et les segments à un angle d'environ 45°.