

DIAREX Disque diamant S5 pour grès

Diamètre Ø	Vitesse de rotation (1/min)
500 mm	950 - 1150
600 mm	800 - 950
700 mm	650 - 800
800 mm	600 - 750
900 mm	530 - 650
1000 mm	480 - 580
1100 mm	450 - 530
1200 mm	400 - 480

Avance de la section de descente	2,0 - 3,5 m/min
Abaissement vers l'avant	30 - 60 mm
Abaissement vers l'arrière	20 - 50 mm



König Tool Tipp

- Contrôler régulièrement l'apport et la quantité d'eau.
- L'eau doit arriver sur le noyau et les segments à un angle d'environ 45°.